



## Akkumulátoros fúrókalapács, Típus: M12CH4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

- Robusztus fúrókalapácsok pneumatikus kalapács ütőművel.
- Nagy szilárdságú fém hajtóműház.
- Jobb / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.

**12 V / 4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátoros fúrókalapács kefe nélküli POWERSTATE EC motorral**, Ø 4 – 10 mm furatokhoz optimalizálva betonban és falazatban. Redlink Plus elektronika – túlterhelés elleni védelem az akkumulátor, a motor és a meghajtás hosszú élettartama érdekében.

#### Előny:

Kefe nélküli POWERSTATE™ motor.

#### Tartalom:

Gyorstöltő készülék, 2 × 18V akku, HD-Box.

#### Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

### Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában	13 mm
-----------------------------	-------

Súly	1,9 kg
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Gyártó jelölése	M12CH-402X
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális ütésszám	6575 min <sup>-1</sup>
Max. vibráció EN szerint	4,4 m/s <sup>2</sup>
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Szerszámbefogó alakja	SDS-plus
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Ütési energia	1,1 J
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Fordulatszám-tartomány	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Szár	SDS Plus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Fúrókalapács

## Tartozék

Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 10 mm	787060 10
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
	787057 4-10

Keményfém univerzális bitfúró készlet, 1/4 col (E 6,3) Fúró  
Ø 4-10 mm

Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Keményfém univerzális fúró készlet Fúró Ø 4-10 mm	787050 4-10
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 12 mm	787060 12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 8 mm	787060 8
Keményfém univerzális fúró készlethosszú Fúró Ø 6-12 mm	787055 6-12