



Szalagcsiszoló gép GI, Típus: 790204



Rendelési adatok

Rendelés száma	077613 790204
GTIN	2050001676771
Árucikk kategória	03H

Leírás

Kivitel:

GRIT GI szalagcsiszoló kínálat magas ipari követelményekhez: **Robusztus felépítésű, extrém nagy teljesítményű motorokkal.**

- **Nagyon gazdaságos a legjobb leválasztási teljesítménynek köszönhetően.**
- **Nagy teljesítményű motor, 4 kW-os (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer,**
- **nagy munkabiztonság: Az ütköző, a csiszolóvágat és szemvédő egyedileg állítható.**

Alapmodul ipari szalagcsiszoláshoz.

- **Kényelmes kezelés, vibrációmentes járás.**
- **Állandó fordulatszámmal a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.**
- **Központi elszívó berendezéshez történő csatlakoztatásra előkészítve.**

Felhasználás:

A 077614 sz. géptalpakkal szalagcsiszoló gépként, a bővítmódulokkal rádiusz-, hosszanti-, sík-, és Centerless-csiszoláshoz és sorjázáshoz.

Tartalom:

CEE csatlakozó dugasz (16 A), 1 csiszolószalag.

Figyelem:

A csiszolószalagokat lásd az 558310 számtól és az 558453-56 számnál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 2. fokozat	3000 min ⁻¹
Szalagszélesség	150 mm

Maximális fordulatszám 1. fokozat	3000 min ⁻¹
Súly	82 kg
Gyártó jelölése	GI 150
Szalaghossz	2000 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

Tartozék

Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 120	558330 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 80	558330 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558453 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558453 60
Géptalp Típus 99001004	077614 99001004
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 60	558330 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558453 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558453 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558454 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558454 60
Géptalp Típus 99001003	077614 99001003
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558454 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558456 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558454 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 40	558330 40