

**FAHRION®**  
FAHRION GROUP**CENTRO P ER felfogó anya HP tömítőgyűrűkhöz, CP típus ER-hez: 16CDI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309665 16CDI
GTIN	2050001704900
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz.**

**Alkalmazható:**

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű** CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk **nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 1 - 10 mm

Teljes hossz L: 26,2 mm

Külső Ø D: 24 mm

Max. meghúzási nyomaték: 55 Nm

Menet: Tr21×1,5

## Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 10 mm
Teljes hossz L	26,2 mm
Max. meghúzási nyomaték	55 Nm
Külső Ø D	24 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr21×1,5
Termék fajtája	Felfogó anya

## Tartozék

CP görgőkulcs Típus 16C	309754 16C
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 3 mm	309666 3
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 10 mm	309666 10
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 7 mm	309666 7
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 1 mm	309666 1
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 2 mm	309666 2
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 9 mm	309666 9
CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 16C	309756 16C
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 6 mm	309666 6
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 8 mm	309666 8
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 5 mm	309666 5

HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø  
(1 mm emelkedéssel) 4 mm

---

309666 4