



Digitális univerzális mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 600mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	418770 600
GTIN	2050001670885
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Flexibilis univerzális mélységmérő tolómérő cserélhető mérőbetétekkel. Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. Leppelt mérőfelületek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Mélységmérő tolómérő, duplahorgas mérőbetét 418772 sz. A méret, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., mérőbetét 418772 sz., mérőhíd 418774 sz.

Műszaki leírás

Híd hossza	150 mm
Méréstartomány	0 - 600 mm
Mérőszín keresztmetszete	12×4 mm
Interfész	USB-interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 1000 mm	021230 1000
KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 1000 mm	021220 1000

Tartozék

Mérőhíd a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Híd hossza 400 mm	418774 400
Mérőbetét a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Típus A	418772 A
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Mérőhíd a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Híd hossza 500 mm	418774 500
Mérőbetét a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Típus B	418772 B
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Mérőbetét a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Típus C	418772 C
	418774 600

Mérőhíd a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Híd
hossza 600 mm

Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Mérőbetét a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Típus D	418772 D