


Garant**ZeroClamp 6-os alaplap ill. befogótorony horizontális gépekhez, Típus: 10397****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360022 10397
GTIN	
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Befogótárcsa Ø **120 mm**. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

A befogótoronyt a 10243 méretű alaplapra kell helyezni. A befogótoronyok oldalanként egyenként kapcsolható befogótárcsákkal vannak felszerelve indexálási lehetőséggel.

Különleges tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Műszaki leírás

Alapméret S	200 mm
Típus	10397

Befogótárcsák száma	12
Sorozat	ZeroClamp
Tájéolófurat van	igen
Termék fajtája	Alaplap

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10