

**MARPOSS****Mért érték kijelző készülék Merlin Easy Box-szal, Típus: BUNDLE+****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434731 BUNDLE+
GTIN	2050001941046
Árucikk kategória	43D

**Leírás****Kivitel:**

Kompakt mért érték kijelző készülék adatmemóriával és statisztika funkcióval. Az „Easy Box” interfész box-on keresztül számos mérőeszköz csatlakoztatható, mint pl. hosszmérő tapintó, digitális mérőórák, digitális tolmérők, magasságmérő műszerek vagy rádióhullámos mérőkészülékek. Nagyon egyszerűen és magától értetődően kezelhető az integrált érintőképernyős kijelző következtében. A mért értékek a belső memóriában, pendrive-on vagy a hálózatban tárolhatóak (.dfq vagy .csv).

**Funkció:**

- **Mérések:** USB, RS232 csatlakozóval vagy Bluetooth® vezeték nélküli technológiával akár 16/32 jelátalakító csatlakoztatható. A jelátalakító csatlakoztatása történhet az Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ Marposs adatrögzítő rendszereken keresztül, vagy más gyártók soros rendszerével. Akár 16/32 jellemző numerikus és grafikus megjelenítése.
- **Statisztikai folyamat ellenőrzés:** Statisztikai kiértékelés grafikus ábrázolással, mennyiség- ill. feladatkezelés, munkadarab számláló.

**Tartalom:**

A készlet tartalma egy Merlin / Merlin plus mért érték kijelző készülék, melynek **tartozéka** egy **szabadon választható** 434733 sz. Easy Box és USB kábel.

**Opcionális tartozék:**

434733 sz. Easy Box USB interfész doboz, lábkapcsoló.

**Figyelem:****Megrendeléskor kérjük adja meg a kívánt 434733 sz. interfész dobozt.****Műszaki leírás**

USB csatlakozók száma	5 +1 × belső
Operációs rendszer	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise
Hossz	324 mm
Szélesség	190 mm
Magasság	300 mm
Ethernet LAN	2 × 10/100/1000 Mbit/s (RJ 45)
Display	12,1 col TFT érintőképernyő
Kijelző készülék	Merlin plus
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Kijelző készülék

**Tartozék**

Interfész boxEasyBox Típus U4D	434733 U4D
Interfész boxEasyBox Típus U4E	434733 U4E
Interfész boxEasyBox Típus U4F	434733 U4F
Interfész boxEasyBox Típus U4S	434733 U4S
Interfész boxEasyBox Típus U4T	434733 U4T