



Mélységmérő készülék mérőórával, analóg, Méréstartomány: 30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434805 30
GTIN	4031452161892
Árucikk kategória	42C

Leírás

Kivitel:

Edzett híd leppelt felfekvő felülettel. Szorítópatronnal biztonságos a mérőóra befogása.

Mérőóra balra futó skálázással – a mérésmélység közvetlenül leolvasható. A mérésmélység különböző hosszúságú tapintócsapokkal (lásd 434920 sz.) növelhető.

Tartalom:

434807 sz. 10 ill. 30-as méretű mérőórával.

Különleges tartozék:

Hosszabbítók 434920 sz. mérőtapintókhoz.

Csomagolás: Stabil doboz

Kalibrálás: C1

Kalibrálás: C8

Skálaérték: 0,01 mm

Leolvasás / mutatófordulat: 1 mm

Eltérési tartomány f_e : 20 μ m

Tapintócsap \varnothing : 5 mm

Híd hossza: 80 mm

Híd szélessége: 16 mm

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Kalibrálás	C8
Híd hossza	80 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Híd szélessége	16 mm
Méréstartomány	30 mm
Tapintócsap Ø	5 mm
Eltérési tartomány f_e	20 μ m
Mérőóra Ø	58 mm
Skálaérték	0,01 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő készülék

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőhíd Típus MU	012580 MU
Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm	013210 30
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkkS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	013250 100
Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm	023000 30
DAkkS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100
Kalibrálás Mérőhíd Típus B	023360 B

Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 30 mm	434807 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Recés anya Menet M14X0,5	434806 M14X0,5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15