

**Mitutoyo****Digitális kengyeles mikrométer menetméréshez, Méréstartomány: 50-75mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	421650 50-75
GTIN	4946368695785
Árucikk kategória	44A

## Leírás

**Kivitel:**

**A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal.** Rászínterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnál használata esetén 5 – 10 N.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

**Mérőbetétek nélkül.****Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497445 sz.

Betétek menetmérésekhez 421652 sz.

## Műszaki leírás

Méréstartomány	50 - 75 mm
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes

Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstomány 100 mm	022000 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstomány 100 mm	022010 100

## Tartozék

Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 2-3 mm	421652 2-3
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Beállító etalon Teljes hossz 50 mm	421100 50
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 3,5-5 mm	421652 3,5-5
	421652 1-1,75

Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés  
1-1,75 mm

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Adó Típus S16E	498966 S16E