



XT furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsnit az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. „Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Tartalom:

Furatmikrométer 428500 sz., beállító gyűrűk UKAS vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	8 mm
Beállító gyűrűk száma	1
Méréstartomány	6 - 10 mm

Mikrométerek száma	2
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

Tartozék

XT furatmikrométer Méréstartomány 8-10 mm	428500 8-10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 8-10 mm	428605 8-10
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/63	428510 1/63
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 6-8 mm	428605 6-8
XT furatmikrométer Méréstartomány 6-8 mm	428500 6-8
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 6-8 mm	428745 6-8
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 6-8 mm	428746 6-8
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 8-10 mm	428745 8-10
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 8-10 mm	428746 8-10