



Digitális univerzális mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	418770 300
GTIN	2050001670854
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Flexibilis univerzális mélységmérő tolómérő cserélhető mérőbetétekkel. Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. Leppelt mérőfelületek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Mélységmérő tolómérő, duplahorgas mérőbetét 418772 sz. A méret, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., mérőbetét 418772 sz., mérőhíd 418774 sz.

Műszaki leírás

Interfész	USB-interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Kalibrálás	A2
Híd hossza	150 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Mérőszín keresztmetszete	12×4 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm

Hibahatár	0,03 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021230 300
KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021220 300

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Mérőhíd a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Híd hossza 400 mm	418774 400
Mérőbetét a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Típus D	418772 D
Mérőbetét a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Típus B	418772 B
Mérőhíd a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Híd hossza 600 mm	418774 600
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Mérőbetét a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Típus A	418772 A
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2

Mérőbetét a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Típus C	418772 C
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Mérőhíd a 418770 sz. mélységmérő tolómérőhöz Híd hossza 500 mm	418774 500
Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2