



## Szalagcsiszoló gép GI, Típus: 790205



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077613 790205
GTIN	2050001676788
Árucikk kategória	03H

### Leírás

#### Kivitel:

GRIT GI szalagcsiszoló kínálat magas ipari követelményekhez: **Robusztus felépítésű, extrém nagy teljesítményű motorokkal.**

- **Nagyon gazdaságos a legjobb leválasztási teljesítménynek köszönhetően.**
- **Nagy teljesítményű motor, 4 kW-os (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer,**
- **nagy munkabiztonság: Az ütköző, a csiszolóvágat és szemvédő egyedileg állítható.**

**Alapmodul** ipari szalagcsiszoláshoz.

- **Kényelmes kezelés, vibrációmentes járás.**
- **Állandó fordulatszámmal a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.**
- **Központi elszívó berendezéshez történő csatlakoztatásra előkészítve.**

#### Felhasználás:

A 077614 sz. géptalpakkal szalagcsiszoló gépként, a bővítmódulokkal rádiusz-, hosszanti-, sík-, és Centerless-csiszoláshoz és sorjázáshoz.

#### Tartalom:

CEE csatlakozó dugasz (16 A), 1 csiszolószalag.

#### Figyelem:

A csiszolószalagokat lásd az 558310 számtól és az 558453-56 számnál.

### Műszaki leírás

Szalagszélesség	150 mm
Súly	82 kg

Maximális fordulatszám 1. fokozat	1500 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	GI 150 2H
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3000 min <sup>-1</sup>
Szalaghossz	2000 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

## Tartozék

Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558453 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558454 120
Géptalp Típus 99001003	077614 99001003
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 120	558330 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558454 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558456 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 60	558330 60
Géptalp Típus 99001004	077614 99001004
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558453 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 40	558330 40
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558453 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 80	558330 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558454 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558454 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558453 80