

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 50-63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429110 50-63
GTIN	4946368563022
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

300 mm-ig terjedő mérésstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Méréstartomány	50 - 63 mm
Méret a	0,3 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	252 mm
Standard mérésmélység	102 mm
Hibahatár	0,003 mm

Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	022500 100
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975