




Gyémánt tűreszelő készlet, 11 darabos, 140 mm, Szemcsézet: D126µm



Rendelési adatok

Rendelés száma	529350 D126
GTIN	4007220017418
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár Ø = 3 mm.**

Felhasználás:

Edzett acélból vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és prösszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezen kívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt. Univerzális szemcsézet (standard reszelők)

Tartalom:

Műanyag dobozban.

11 darabos, 1-1 darab 1-11 alakú reszelő (minden alak), továbbá egy tompavégű laposreszelő kerek élekkel.

Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorító nyelet** az 519700 cikkszám alatt talál.

Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Külön reszelők száma	11

Csomagolás	Műanyag doboz
Termék fajtája	Tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 8	529220 8
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 11	529220 11
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 3	529220 3
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 4	529220 4
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 2	529220 2
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 6	529220 6
Gyorsszorító nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3

Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 9	529220 9
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 1	529220 1
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 5	529220 5
Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 10	529220 10