


Garant**UNF menetszerszám készlet műanyag kofferben, UNF egységes finommenethez: UNF1/4-3/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Stabil műanyag koffer fogantyúval és 2 zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME-B1.1.

Tartalma:

1-1 készlet kézi menetfúró 130750 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret

1-1 menetmetsző 142620 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret

1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1.1/2; 2; 4 méret

1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14 méret

1 csavarhúzó 664122 sz.: 5,5 méret

Műszaki leírás

UNF egységes finommenethez	1/4 UNF - 3/4 UNF
Menetfajta	UNF

Profilszög	60 fok
Termék fajtája	Menetmetsző

Tartozék

Menetmetsző UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Kézi menetfúró készlet UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Fordítóvas, állítható Típus 2	148410 2
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 38X14 mm	149310 38X14
Menetmetsző UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Kézi menetfúró készlet UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Menetmetsző UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Kézi menetfúró készlet UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Menetmetsző UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X7 mm	149310 20X7
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 25X9 mm	149310 25X9
Fordítóvas, állítható Típus 1.1/2	148410 1.1/2
Kézi menetfúró készlet UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 45X18 mm	149310 45X18
Menetmetsző UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Kézi menetfúró készlet UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Menetmetsző UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 30X11 mm	149310 30X11
Kézi menetfúró készlet UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Fordítóvas, állítható Típus 4	148410 4
Menetmetsző UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 38X10 mm	149310 38X10
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 45X14 mm	149310 45X14
	664122 5,5

Lapos csavarhúzó, rövid, 2K-Haptoprene nyéllel
Pengeszélesség b 5,5 mm
