

Garant**Csőmenet menetszerszám készlet műanyag kofferben, Hengeres csőmenethez: G1/8-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Stabil műanyag koffer fogantyúval és 2 zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

Tartalma:

- 1-1 készlet kézi menetfúró 130550 sz.: 5,5 méret
- 1-1 menetmetsző 142050 sz.: 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1 méret
- 1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 3; 5 méret
- 1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18 méret
- 1 csavarhúzó 664122 sz.: 5,5 méret

Műszaki leírás

Hengeres csőmenethez	G1/8 – G1
Menetfajta	G

Profilszög	55 fok
Termék fajtája	Menetmetsző

Tartozék

Fordítóvas, állítható Típus 5	148410 5
Lapos csavarhúzó, rövid, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	664122 5,5
Menetmetsző G G3/8	142050 G3/8
Kézi menetfúró készlet G G1/8	130550 G1/8
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 30X11 mm	149310 30X11
Menetmetsző G G3/4	142050 G3/4
Menetmetsző G G1/4	142050 G1/4
Kézi menetfúró készlet G G1/2	130550 G1/2
Menetmetsző G G1/2	142050 G1/2
Kézi menetfúró készlet G G1/4	130550 G1/4
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 55X16 mm	149310 55X16
Kézi menetfúró készlet G G3/4	130550 G3/4
Fordítóvas, állítható Típus 3	148410 3
Menetmetsző G G1	142050 G1
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 45X14 mm	149310 45X14
Kézi menetfúró készlet G G3/8	130550 G3/8
Menetmetsző G G1/8	142050 G1/8
Kézi menetfúró készlet G G1	130550 G1
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 38X10 mm	149310 38X10
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 65X18 mm	149310 65X18