



## Csiszolóvászon műhelytekercs készlet (A), barna KK 114 F, 25 mm × 50 m, Különböző tekercek száma: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	557880 10
GTIN	2050001030351
Árucikk kategória	56V

### Leírás

#### Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**.  
Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

**VSM KK 114 F** típus: **barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez**. Ez a minőség **különösen simulékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

**Hossz 50 m**, csomagolás **integrált letépkéssel. 10 darabos** = teljes készlet 1-1 db 40 – 400 szemcsézetű tekerccsel.

#### Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

### Műszaki leírás

Különböző tekercek száma	10
Sorozat	KK114F
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Műhelytekercs szélessége	25 mm
Műhelytekercs hossza	50 m

Terméknév attribútum	25 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászon

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		

## Tartozék

Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 180	557800 180
Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 240	557800 240
Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 80	557800 80
	557800 120

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F  
Szemcsézet 120

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F  
Szemcsézet 150

557800 150

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F  
Szemcsézet 100

557800 100

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F  
Szemcsézet 400

557800 400

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F  
Szemcsézet 320

557800 320

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F  
Szemcsézet 60

557800 60

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F  
Szemcsézet 40

557800 40