

**Bit készlet 108 darabos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	675599
GTIN	4045197882363
Árucikk kategória	62F

Leírás**Tartalma:**

Bit pengék C 6,3 / E 6,3 (1/4 colos) válogatott; 1 gyorscsatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1 db PH0; 3 db PH1; 3 db PH2; 1 db PH3

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1 db PZ0; 3 db PZ1; 3 db PZ2; 1 db PZ3

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 3; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40 méret

2-2 db TX20; TX25; TX30 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX10; TX15; TX27; TX30; TX40 méret
2-2 db TX20; TX25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx Plus®-hoz: 1-1 db 10IP; 15IP; 30IP; 40IP méret
2-2 db 20IP; 25IP méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz csappal: 1-1 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz, gömbvégű fejjel: 1-1 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső sokszöghöz: 1-1 db 4; 5; 6; 8 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TORQ-SET®-hez: 1-1 db 6; 8; 10 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-hez: 1-1 db 1; 2; 3; 4 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, szorítóhoz: 1-1 db 4; 6; 8; 10 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső négyszöghöz: 1-1 db 1; 2; 3; 4 méret
 Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Phillipshez: 1-1 db PH1; PH2
 Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db PZ1; PZ2
 Bitek, hossz 50 mm E 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX20; TX25 méret
 Bitek, hossz 50 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX30; TX40 méret
 Bitek, hossz 75 mm, E 6,3, Phillipshez: 1-1 db PH1; PH2
 Bitek, hossz 75 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db PZ1; PZ2
 Bitek, hossz 75 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX20; TX25 méret
 Adapter dugókulcshoz: 1 db 1/4 col külső hatszög – 1/4 col külső négyszög
 Adapter bitekhez: 1 db 1/4 col belső négyszög – 1/4 col bit befogó
 Csatlakozó szár: 1 db

Műszaki leírás

Profil	Tri-Wing csavarhúzó
Profil	Befogó betét
Profil	4-szög rátűzőkulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Profil	Sokszög rátűzőkulcs
Profil	Torq csavarhúzó készlet
Profil	Hornyos anya
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Tartalom (db)	108
Termék fajtája	Bit szerszám