

Garant**LED-es nagyítólámpa, Lencse Ø: 72mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	491490 72
GTIN	4045197685360
Árucikk kategória	41M

Leírás**Kivitel:**

Nagy fényerejű, szép alakú nagyítólámpa. A világítófej, az álló cső és a rugalmas szár robusztus fémből készült.

- **A speciális fejlesztésű lámpaborítás az integrált optikával a fényt csillogásmentesen, minimális szórás veszteséggel a vizsgált felületre fókuszálja (Wattónként 4-szer több fény, mint fénycsövek esetén, élettartam kb. 50000 óra = 6 év éjjel-nappal).**
- **Torzításmentes, keménybevonattal rendelkező műanyag lencse.**
- **A modern, nagyon hatékony világítási koncepció 63 LED-ből áll egy kör alakú lemezen.**
- **A Soft-Touch szenzorral egy ujjal kapcsolható és szabályozható.**
- **A kiváló minőségű rugalmas szárnak és a keskeny, lényegi szempontok alapján tervezett felépítésnek köszönhetően a LED nagyítólámpa mindenhol alkalmazható.**

Kivitel reklámszöveg:

Nagy fényerejű, szép alakú nagyítólámpa. A világítófej, az álló cső és a rugalmas szár robusztus fémből készült.

- **A speciális fejlesztésű lámpaborítás az integrált optikával a fényt csillogásmentesen, minimális szórás veszteséggel a vizsgált felületre fókuszálja (Wattónként 4-szer több fény, mint fénycsövek esetén, élettartam kb. 50000 óra = 6 év éjjel-nappal).**
- **Torzításmentes, keménybevonattal rendelkező műanyag lencse.**
- **A modern, nagyon hatékony világítási koncepció 63 LED-ből áll egy kör alakú lemezen.**
- **A Soft-Touch szenzorral egy ujjal kapcsolható és fényerő szabályozható.**

- **A kiváló minőségű rugalmas szárnak és a keskeny, lényegi szempontok alapján tervezett felépítésnek köszönhetően a LED nagyítólámpa mindenhol alkalmazható.**

Előny:

6 évig 100 %-os világítás karbantartási költségek nélkül. Könnyen és gyorsan tisztítható (zárt rendszer). Vibrációval szemben ellenálló. Funkcionális formatervezés.

Tartalom:

Inkluzív 100 – 240 V dugasz adapter, lencsevédő és asztali szorító 491492 sz. TK méret.

Opcionális tartozék:

Asztali talp 491492 sz. TF méret.

Figyelem:

További asztali és géptalpak külön rendelésre. A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Műszaki leírás

Nagyítás (x-szeres)	2,3
Lencse Ø	72 mm
Kinyúlás	kb. 750 mm
Fej Ø	122 mm
Pofavastagság	13 mm
LED-ek száma	63
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nagyítólámpa

Tartozék

Asztali talp LED-es nagyítólámpához Típus TK	491492 TK
Asztali talp LED-es nagyítólámpához Típus TF	491492 TF