



Mikroszkóp rendszer, Típus: DMS300M



Rendelési adatok

Rendelés száma	491796 DMS300M
GTIN	
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

Digitális mikroszkóp rendszer integrált High-End optikával és nagyteljesítményű digitális kamerával, LED-es világítással és billentő karos rendszerrel kiegészítve. Ipari környezetben végzett digitális vizsgálatokhoz és dokumentációhoz optimalizálva.

- **Digitális kamera 2,5 megapixeles felbontással.**
- **Nagy élőkép sebesség: akár 30 kép / másodperc.**
- **Programozható előbeállítások és importálható képcsoportosítás.**
- **Minden kamera paraméter közvetlenül vezérelhető infravörös távvezérléssel (HD üzemmódban).**
- **HD videóklippek közvetlen rögzítése SD kártyára.**
- **A 8:1 zoomtartomány (bekapcsolható clickstop) gyors váltást tesz lehetővé az áttekintésről a részletes nézetre.**
- **15× – 120× digitális nagyítási tartomány (0,8× objektívvel) 22 col monitorral.**
- **Parfokális optika – nincs utófókuszálás a nagyítás váltása során.**

Előny:

- **Ergonomikus munkavégzés a nagy kezelési komfortnak köszönhetően.**
- **Egyszerű és gyors minőségellenőrzéshez, vizsgálatokhoz és dokumentációhoz optimalizálva.**
- **Önálló működtetés HD monitorral, számítógép nélkül lehetséges.**
- **Minden kamera paraméter közvetlenül vezérelhető.**
- **Leica LAS EZ szoftver számítógéppel végzett képfelvételekhez.**

Tartalom:

Sztereoó mikroszkóp, billentő karos állvány, 0,8× objektív, LED körfény, kézi- / lábkapcsoló, 2 távvezérlő, HDMI és USB kábel, univerzális USB tápegység, SD kártya. A Leica Application Suite EZ (LAS EZ) szoftver **tartozék**.

Inkluzív 10 coll monitorral.

Különleges tartozék:

Átvilágítás 491777 sz. BLI méret.

élőkép felbontása, maximum: 1920×1080 px

Filmklip felbontás, maximum: 1920×1080 px

Külön felvételek felbontása, maximum: 1824×1368 px

Objektív: 0,8× akromatikus

Súly: 26,2 kg

Műszaki leírás

Külön felvételek felbontása, maximum	1824×1368 px
Súly	26,2 kg
élőkép felbontása, maximum	1920×1080 px
Filmklip felbontás, maximum	1920×1080 px
Objektív	0,8× akromatikus
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Video vizsgálórendszer

Tartozék

Átvilágítás Típus BLI	491777 BLI
-----------------------	------------