




## Gyémánt tűreszelő készlet, 5 darabos, 140 mm, Szemcsézet: D126µm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	529300 D126
GTIN	4007220017388
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár Ø = 3 mm.**

#### Felhasználás:

**Edzett acélból** vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és présszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezen kívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt. Univerzális szemcsézet (standard reszelők)

#### Tartalom:

Műanyag dobozban.

**5 darabos**, 1 – 1 darab 1; 3; 4; 5; 6 alakú reszelő.

#### Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorító nyelet** az 519700 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Külön reszelők száma	5
Csomagolás	Műanyag doboz

Termék fajtája

Tűreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 5	529220 5
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 1	529220 1
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 4	529220 4
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 6	529220 6
Gyorszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyémánt tűreszelő, 140 mmD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 3	529220 3