

Koken**IMPACT készlet, 6 szög, 1/2 col vékonyfalú, műanyag hüvellyel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651241
GTIN	4991644506286
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejjel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.

A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcosodást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.

A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

Előny:

- **A dugókulcs kicsi Ø-je és a tökéletesen kialakított teljes hossz nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavaroknál is lehetővé teszi a munkavégzést.**
- **Védi az érzékeny alkatrészeket (pl. könnyűfém keréktárcsát) a védőpersely következtében.**
- **A pozícionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.**

- A színezésnek köszönhetően a fejek gyorsan megkülönböztethetők egymástól.
- A dugókulcsok nagy terhelésnek tehetőek ki a torziós zónáknak köszönhetően.
- A belső műanyag ütköző védi a kerékanya érzékeny felületeit.

Felhasználás:

Elsősorban érzékeny alkatrészek kíméletes szereléséhez (pl. könnyűfém keréktárcsákhoz).

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátzott.

Tartalma:

1–1 db dugókulcs fej 651240 sz.: 17; 19; 21 méret

Figyelem:

Tartalék védőperselyeket a 651242 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Tartalom (db)	3
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Műanyag védőhüvely Típus 17	651242 17
Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm	651800 25
Rögzőtőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X20 mm	651900 3X20
Műanyag védőhüvely Típus 19	651242 19
Műanyag védőhüvely Típus 21	651242 21
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 3	651790 3
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colvékonyfalú, műanyag hüvellyel Kulcsnyílás 19 mm	651240 19
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colvékonyfalú, műanyag hüvellyel Kulcsnyílás 17 mm	651240 17

IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colvékonyfalú, műanyag
hüvellyel Kulcsnyílás 21 mm

651240 21