

Garant**Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval, HSK-A 100, Befogási Ø D1: 12 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307947 12
GTIN	4045197883667
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
- Keményfém szerszámokhoz.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
- Balluffchip furattal.
- Megerősített kivitel.

Előny:**Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között**

- Megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
- Megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.

A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében:

- csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
- Nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.

Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkeznie. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308810– 308830 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Figyelem:

A marónak meghatározott köszörüléssel kell rendelkeznie. A köszörülés megrendelhető új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz is. **A köszörülés száma: SZ2025 és a hozzávaló méretadat.** A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: <http://ho7.eu/anschliff>.

A-méret kinyúlási hossz: 95 mm

Külső Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Hozzávaló szerszám köszörülés 129100: 12

Műszaki leírás

Ø D ₂	33 mm
Hozzávaló szerszám köszörülés 129100	12
Befogási Ø D ₁	12 mm
Külső Ø D	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	95 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó