



Táras egykezes racsni 1/4 col bitekkel textil övtartóban



Rendelési adatok

Rendelés száma	676770
GTIN	4013288187406
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Racsni funkcióval és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz és rögzítéshez. Integrált tár 6 bithez.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 és E 6,3.

Tartalma:

1–1 darab:

Phillips-hez, 675310 sz. 1/25; 2/25 méret

Pozidrivhoz, 675320 sz. 1/25; 2/25 méret

belső Torx®-hoz 675340 sz. TX20; TX25

Phillips-hez, 674200 sz. 1/89; 2/89 méret

Pozidrivhoz, 674220 sz. 1/89; 2/89 méret

belső Torx®-hoz 674250 sz. TX20/89; TX25/89

Műszaki leírás

Teljes hossz	150 mm
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög csavarhúzó furattal

Gyártó jelölése	KK Pistol RA 4
Bit befogó	F 6,3
Bit befogó	D 6,3
Markolat kivitele	hajlított
Forgó sapka	nem
Bal-jobb forgásirány átkapcsolás	igen
racsni nyéllel	igen
Inkl. bitek	igen
integrált Bit tár	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/89 mm	674220 1/89
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675340 TX20
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674200 2/89
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/89 mm	674200 1/89
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674220 2/89
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/50 mm	675310 2/50
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/50 mm	675320 2/50