



Bit készlet működtető szerszámmal 17 darabos, ESD



Rendelési adatok

Rendelés száma	676225
GTIN	4013288183934
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez. Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Phillipshez: 1-1 db 674200 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 674247 sz. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89 méret

Bitek, hossz 89 mm E 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db hasonló mint a 674250 sz. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 674260 sz. 5,5/89 méret

ESD csavarhúzó markolat: 1 db 676415 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval

Műszaki leírás

Bit hatszög szár	E 6,3
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó

Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Gyártó jelölése	KK 60 ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Tartalom (db)	17
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge	nem
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX10/89 mm	674250 TX10/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Hex-Plus profil Hatszög / teljes hossz 6/89 mm	674247 6/89
Lapos bit, 1/4 col E 6,3 Pengeszélesség / teljes hossz 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674200 2/89
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/89 mm	674220 1/89
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/89 mm	674200 3/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/89 mm	674220 3/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674220 2/89

Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög / teljes hossz 3/89 mm	674247 3/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög / teljes hossz 5/89 mm	674247 5/89
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3gyorsváltó befogóval, ESD Hatszög befogó 6,3 mm	676415 6,3
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/89 mm	674200 1/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög / teljes hossz 4/89 mm	674247 4/89