



Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval, Csavarhúzók száma: 13



Rendelési adatok

Rendelés száma	625035 13
GTIN	4010995365035
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény). Hosszú szár, TX6 mérettől **MagicSpring®** tartórugóval a Torx® csavarok megbízható megtartásához.

A **műanyag tartó** minden egyes kulcs egyszerű kivételét teszi lehetővé, anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mangán-foszfátzott.

Tartalom:

1-1 db 625030 sz. hajlított kulcs: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	13
Gyártó jelölése	ErgoStar tartó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Mangán-foszfátzott
Gömbvégű fej a hosszú száron	nem
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX45	625030 TX45
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX8	625030 TX8
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX27	625030 TX27
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX7	625030 TX7
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX25	625030 TX25
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX5	625030 TX5
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX15	625030 TX15
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX9	625030 TX9
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX20	625030 TX20
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX30	625030 TX30
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX10	625030 TX10
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX6	625030 TX6
Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Torx® profil TX40	625030 TX40