

KÄRCHER**Nedves- és száraporszívó, Gyártó jelölése: NT30TL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078521 NT30TL
GTIN	4039784973299
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű univerzális **nedves- és száraporszívó** nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozéktartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor **automatikusan kikapcsol**.

- **A redős szűrő nedves és száraporszívást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.**
- **A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.**
- **A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.**
- **A felül elhelyezkedő lapos ECO redős szűrő nedves- és száraporszívást is lehetővé tesz a szűrő kivétele nélkül.**
- **A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.**
- **A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.**
- **Robusztus 30 literes edény ütközővel és kormányozott fémkerekekkel.**

Tartalom:

Shívótömlő könyökidommal, fém szívócső 2x0,5 m, porszívófej, résszívó fej, lapos redős- vagy papírszűrő.

Figyelem:

Olajokhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

Műszaki leírás

Hossz	560 mm
Súly	13,9 kg
Szívótömlő hossza	2,5 m
Működési zajkibocsátás	69 dB(A)
Levegő térfogatáram	74 l/s
Névleges csatlakoztatási szélesség	35 mm
Tartálytérfogat	30 l
Turbinák száma	1
Magasság	580 mm
Gyártó jelölése	NT 30/1 Tact L *EU
Porkategória – porszívó	L
Teljesítményfelvétel	1380 W
Vákuum	254 mbar
Szűrőtisztítás	Tact automatikus szűrőtisztítás
Kábelhossz	7,5 m
Szélesség	370 mm
Szűrőrendszer	Eco lapos redős szűrő
Különlegesség	Robusztus tartály ütközővel
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Lapos redős szűrő Porszívó típusa NT30	072809 NT30
Szűrőbetét készlet5 darabos Porszívó típusa NT30	072808 NT30