

Garant**Csillag-villáskulcs készlet, hosszú kivitel, Kulcsok száma: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614710 18
GTIN	4045197160171
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. **Csillagkulcs-oldal hajlított.**

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Tartalom:

1-1 db 614700 / 614200 / 614900 sz. csillag-villáskulcs: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Kulcsok száma	18
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 12 mm	614700 12
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 19 mm	614700 19
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 24 mm	614700 24
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 30 mm	614700 30
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 22 mm	614700 22
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 16 mm	614700 16
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 27 mm	614700 27
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 17 mm	614700 17
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 13 mm	614700 13
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 10 mm	614700 10
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 32 mm	614700 32
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 11 mm	614700 11
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 20 mm	614700 20
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 34 mm	614700 34
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 21 mm	614700 21
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 14 mm	614700 14
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 18 mm	614700 18
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 15 mm	614700 15