

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitális külső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 0-15Smm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

Egy fix és egy mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értékből kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőpad csatlakozó tartozékokkal és kezelési útmutatóval.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A3 méret, adatkábel 497440, interfész adapter 498954 sz. A4 méret.

Műszaki leírás

Ismétlési pontosság	0,005 mm
Méréstartomány	0 - 15 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	45 mm
Hibahatár	± 0,015 mm
Mérőerő	1,3 - 1,5 N
Mérőérintkező hossza alul Hf	12 mm

Mérőérintkező hossza felül Hb	12 mm
Minimális horonyszélesség	1,5 mm
Maximális horonymélység	11 mm
Él rádiusza	0,4 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Akkus
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,002 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,005 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S
DAkkS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
--	--------

Csatlakozó kábel Típus D1	497440 D1
Csatlakozó kábel Típus D2	497440 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Interfész adapter Típus A4	498954 A4
Interfész adapter Típus A3	498954 A3
Csatlakozó kábel Típus USB2	497440 USB2