

Garant**Csapos polírozó filc szár Ø 3 mm, Típus: KU10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552100 KU10
GTIN	4045197887849
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Hosszú élettartamú csapos polírozó filc **középkemény, különösen alaktartó filccel.**

Felhasználás:

A pontos geometriai formákkal szemben magas követelményeket támastzó előcsiszolt felületek elő- és magasfényű polírozáshoz.

Figyelem:

A csapos polírozó filceket olyan **csiszoló és polírozó pasztákkal** kell használni, mint az 552250 / 552330 / 552340 / 555740 sz. Ajánlott kerületi sebesség 5 –10 m/s.

Keményiségi fok: közepes

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz: 9 mm

Szár Ø: 3 mm

Műszaki leírás

Szár Ø	3 mm
Fej Ø	10 mm

Fejhossz	9 mm
Keménységi fok	közepes
Ajánlott kerületi sebesség	5 - 10 m/s
Termék fajtája	Polírozó csap

Tartozék

Polírozó paszta rúd Unipol® Szín BLUE	555740 BLUE
Csiszolópaszta SiC Szemcsézet SiC- csiszolópaszta 150	552250 150
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 1 µm	552330 1
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 15 µm	552330 15
Polírozó paszta rúd Unipol® Szín DARKPINK	555740 DARKPINK
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 10 µm	552330 10
Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 1 µm	552340 1
Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 7 µm	552340 7
Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 10 µm	552340 10
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 0,5 µm	552330 0,5
Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 7 µm	552330 7
Polírozó paszta rúd Unipol® Szín WHITE	555740 WHITE
	552330 30

Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik
Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 30
µm

Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik
Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 3 µm

552330 3

Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik
Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 3 µm

552340 3

Gyémánt csiszolópaszta 10 g, alkoholban és vízben oldódik
Monokristályos Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 15
µm

552340 15

Csiszolópaszta SiC Szemcsézet SiC- csiszolópaszta 280

552250 280