



XT digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 100-200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométerek zsákfurat méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **4 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 428602 sz. és ellenőrző gyűrűk UKAS vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,
USB hardverkulcs 498952 sz.,
beállító gyűrű 484030 sz.,
hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	2
Méréstartomány	100 - 200 mm
Beállító gyűrű Ø	125 / 175 mm
Mérőfejek száma	4
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Tartozék

Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 100-125 mm	428605 100-125
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 150-175 mm	428605 150-175
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 190 mm	484030 190
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 175-200 mm	428605 175-200
XT digitális furatmikrométer Méréstartomány 125-150 mm	428602 125-150
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 160 mm	484030 160
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 110 mm	484030 110
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 130 mm	484030 130
XT digitális furatmikrométer Méréstartomány 100-125 mm	428602 100-125