



Akkus fúró-csavarozó cserélhető fúrótokmánnal, Típus: GSR1215FC



Rendelési adatok

Rendelés száma	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

Pontos munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken a kompakt méretnek köszönhetően **bittartóval** vagy cserélhető **excenteres vagy szögadapterrel**. Rugalmas munkavégzés a cserélhető rendszer következtében négy különböző **FlexiClick** adapterrel. Kényelmesen használható: Az adapterek a 16 különböző pozíció beállításához egyszerűen a készüléken maradnak.

Előny:

Sokoldalú, 4 fúró befogó opció választható.

Tartalom:

Töltőkészülék, excenteres adapter, fúró befogó, sarokfúró adapter, bittartó és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték kemény	30 Nm
Súly	0,8 kg
Max. vibráció EN szerint	< 1,9 m/s ²
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Maximális nyomaték lágy	15 Nm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1300 min ⁻¹
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális csigafúró Ø fában	19 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 400 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	0 - 10 mm
Gyártó jelölése	GSR 12V-15FC
Motor felépítése	2 pólusú motor
Akkumulátor-feszültség	12 V
Jellemző felhasználás	Strong
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	cserélhető fúrótokmánnyal, 12V
USP2	2 akkuval L-Boxx-ban

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12
V

073851 B12