



## Akkumulátoros dekopír fűrész, Típus: GST1270



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Bosch dekopírfűrész egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap cserével a Bosch SDS rendszernek köszönhetően. Könnyű és kompakt rúd alakú **akkus dekopírfűrész**.

- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléstől és hosszú élettartamot biztosít.**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Védi az akkumulátort túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**
- **Bekapcsolható LED a vágott terület világos megvilágításához.**
- **A fogási helyzet rendkívül közel van a vágási vonalhoz, így különösen pontos vágások lehetségesek.**

#### Tartalom:

2x 12 V / 3,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, 2x fűrészlap, forgácsszakítás védelem, elszívó készlet, csúszótalp, elszívó adapter, L-BOXX 102 és L-BOXX betét.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Megfelelő dekopírfűrészlapok	588400 – 588551
------------------------------	-----------------

Akkumulátor-feszültség	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Súly	1,5 kg
Maximális fűrészelési vastagság fában	70 mm
Maximális fűrészelési vastagság acélban	3 mm
Különlegesség	LED
Löketszám	1500 - 2800 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Gyártó jelölése	GST 12V-70
Szerszám nélküli szerszámcsere	igen, SDS rendszer
Gérszög beállítás	igen
Max. vibráció EN szerint	5,5 m/s <sup>2</sup>
Ingalöket	3-szoros
Felépítés	Rúd alak, kompakt
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Fűrész

## Tartozék

Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AF	588400 T118AF
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AHM	588400 T118AHM
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318A	588400 T318A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318B	588400 T318B
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073855 B12
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118B	588400 T118B

Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T127D	588400 T127D
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118A	588400 T118A