

Koken**IMPACT készlet, 9 darabos, 6-szög, 1/2 col Surface Drive****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651012
GTIN	4991644011698
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög a DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátzott.

Tartalom:

1-1 IMPACT dugókulcs fej 651010 sz.: 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21 méret

Mágneses tartósín 300 mm hosszú: 1 db

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Tartalom (db)	9
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 4	651790 4
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X20 mm	651900 3X20
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 3	651790 3
Rögzítőléc 1/2 col dugókulcs fejekhez	643690
Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm	651800 25
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm	651900 3X25
Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm	651800 30
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 18 mm	651010 18
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 15 mm	651010 15
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 13 mm	651010 13
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 21 mm	651010 21
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 10 mm	651010 10
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 19 mm	651010 19
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 16 mm	651010 16
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 17 mm	651010 17
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colSurface Drive Kulcsnyílás 14 mm	651010 14