



## Multinorm nadrág, tengerkék / sárga, Konfekcióméret DE: 48



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 091706 48     |
| GTIN              | 7330509516737 |
| Árucikk kategória | 04T           |

### Leírás

#### Kivitel:

Modern megjelenésű innovatív multinorm ruházat. Magas védelmet nyújt nagyon kényelmes viselet mellett. A divatos szabás, a kiváló minőségű anyagok és a jó kidolgozás nagy viselési hajlandóságot és hosszú élettartamot biztosít.

Pamut, poliészter és egy speciális antisztatikus szál keverékéből álló szövet, amely antisztatikus és lánggátló tulajdonságot kölcsönöz a nadrágnak. A térdvédőkkel együtt (091494 és 091496 sz.) EN 14404 szerint tanúsított.

- **Farzsebek hajtókával és tépőzárral.**
- **Térdpárna zsebek két különböző magasságú zsebbel.**
- **Belső colstok zseb.**
- **50 mm széles fényvisszaverő csíkok.**

#### Szabvány:

- **EN 1149-3.**
- **EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.**
- **EN 61482-1-2, Klasse 1.**
- **EN ISO 20471, Klasse 1.**
- **EN 11611, Klasse 1.**
- **EN 14404.**
- **EN 13034**

#### Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

## Műszaki leírás

|                            |   |
|----------------------------|---|
| US méret                   | M   |
| Konfekcióméret DE          | 48  |
| IT méret                   | C48   |
| UK méret                   | M   |
| FR méret                   | 42  |
| Sorozat                    | Multinorm ruházat Blakläder                             |
| NL méret                   | C48   |
| SE méret                   | C48   |
| ES méret                   | C48   |
| Nem                        | férfi   |
| Anyagösszetétel            | 77% pamut   |
| Anyagösszetétel            | 1% speciális szál                                       |
| Anyagösszetétel            | 22% poliészter  |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 290 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Ruházat, standard          | Oeko-Tex Standard 100                                   |
| Mosás                      | 60 °C színes ruha                                       |
| Szárítás                   | kíméletesen gépben szárítható<br>(alacsony hőmérséklet) |
| Pántok                     | mérsékelten forró, maximum 150 °C                       |
| Ruházat, szerint           | DIN EN ISO 11611<br>védelem hegesztésnél                |
| Ruházat, szerint           | DIN EN ISO 1149<br>antisztatikus tulajdonságok          |
| Ruházat, szerint           | DIN EN ISO 11612 védelem<br>lánggal és hővel szemben    |
| Festék                     | tengerkék / sárga                                       |
| Szabvány                   | EN 61482-1-2  |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Szabvány       | EN 14404           |
| Szabvány       | EN ISO 20471       |
| Szabvány       | EN 13034-6         |
| Termék fajtája | Láthatósági nadrág |