



Szabványos lapos csavarhúzó készlet műanyag nyéllel, Csavarhúzók száma: 5



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 662010 5 |
| GTIN | 7610733085811 |
| Árucikk kategória | 63E |

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **„Classic” erős nyél** áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Tartalma:

1-1 db 662000 sz. csavarhúzó: 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|------------------|
| Csavarhúzók száma | 5 |
| Profil | Lapos csavarhúzó |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 10 mm | 662000 10 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm | 662000 5,5 |
| Csavartartó Típus 1 | 666425 1 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 8 mm | 662000 8 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 4 mm | 662000 4 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm | 662000 6,5 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2X50 mm | 662000 2X50 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm | 662000 2,5 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm | 662000 3,5 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2X70 mm | 662000 2X70 |
| Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 13 mm | 662000 13 |