



Magasszárú fűzős cipő, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, EU cipő méret: 41



Rendelési adatok

Rendelés száma	092781 41
GTIN	4044348293669
Árucikk kategória	09C

Leírás

Kivitel:

STAVANGER Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében. Savaknak és lúgoknak jól ellenáll. Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető. Széles fellépő felület. Nagyon csúszásgátló sima, nedves és olajos padlókon is. **SECURA VARIO® sarokcsillapítással** és kb. 220 °C-ig hőálló.

- **Zárt cipőnyelv.**
- **Perbunan Alpine járótalp, antracit.**
- **Megerősített orrvédelem.**
- **Cipőfűző akasztó.**
- **Magasított szár.**
- **Párnázott szegély.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **ERGO-COOL® komfort lábágy betét.**

Kivitel reklámszöveg:

STAVANGER Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében. Savaknak és lúgoknak jól ellenáll. Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető. Széles fellépő felület. Nagyon csúszásgátló sima, nedves és olajos padlókon is. Kb. 220 °C-ig hőálló.

- Zárt cipőnyelv.
- Perbunan Alpine járótalp, antracit.
- Megerősített orrvédelem.
- Cipőfűző akasztó.
- Magasított szár.
- Párnázott szegély.
- Szín bőr belső talp.
- ERGO-COOL® komfort lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Figyelem:

Raktári árú 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 51 EU méretekben rendelhető.

Széles XB kivitel a 092782 sz. alatt. Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

Figyelem reklámszöveg:

Széles XB kivitel a 092782 sz. alatt.

Műszaki leírás

Hidegszigetelés	-20 °C-ig
Ujjvédő orrész anyaga	Acél
EU cipőméret	41
Védettségi osztály	S3
Szakadásállóság	Acél
Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja)	200 felett °C
Tulajdonság	Vario® csillapítás
Nem	férfi
Termék fajtája	Biztonsági csizma