



Csavarhúzó készlet, átfordítható nyéllal, 9 darabos Phillips-hez és 6-szöghöz, Alkatrészek száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	667645 9
GTIN	7610733205653
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Nyel átlátszó, ütésálló műanyagból. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Előny:

Erősen csökkentett „cam-out hatás” a rendkívül jó illesztésű hegyeknek köszönhetően, pl. párhuzamos lapú lapos csúcsok ill. méretpontosan mart keresztornyos csúcsok. Az átfordítható nyél két funkciót tesz lehetővé:

- **Gyors csavarozás (egyenes helyzetben).**
- **Erős meghúzás (90°-ban elfordított helyzetben).**

Tartalma:

Átfordítható nyél: 1 db

Pengék Phillips-hez, 659870 sz.: 1; 2; 3 méret

Hatszög penge 659878 sz.: 3; 4; 5; 6; 8 méret

Figyelem:

Tartalék cserélhető pengéket a 659870 – 659884 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Tartalom (db)	9
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

8 mm pengePhillips-hez Kereszthorony méret 2	659870 2
8-mm penge,Torx® Torx® profil TX25	659882 TX25
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 9 mm	659880 9
8-mm penge,Torx® Torx® profil TX20	659882 TX20
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 10 mm	659880 10
8 mm pengePozidriv Kereszthorony méret 3	659872 3
8 mm penge6-szög Hatszög 4 mm	659878 4
8-mm penge,Torx® Torx® profil TX30	659882 TX30
8 mm pengePozidriv Kereszthorony méret 2	659872 2
8-mm penge,Torx® Torx® profil TX15	659882 TX15
8 mm penge6-szög Hatszög 8 mm	659878 8
8-mm penge,Torx Plus® Torx Plus® profil 20IP	659884 20IP
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 6 mm	659880 6
8-mm penge,Torx® Torx® profil TX45	659882 TX45
8 mm pengePhillips-hez Kereszthorony méret 3	659870 3
8-mm penge,Torx Plus® Torx Plus® profil 30IP	659884 30IP
8-mm penge,Torx Plus® Torx Plus® profil 15IP	659884 15IP
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 13 mm	659880 13
8-mm penge,Torx® Torx® profil TX40	659882 TX40
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 8 mm	659880 8
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 11 mm	659880 11
8 mm pengePhillips-hez Kereszthorony méret 1	659870 1

8 mm penge6-szög Hatszög 6 mm	659878 6
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 7 mm	659880 7
8 mm penge6-szög Hatszög 10 mm	659878 10
8 mm penge6-szög Hatszög 5 mm	659878 5
8-mm penge,Torx Plus® Torx Plus® profil 25IP	659884 25IP
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 12 mm	659880 12
8-mm penge,Torx Plus® Torx Plus® profil 10IP	659884 10IP
8 mm penge6-szög dugókulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	659880 5,5