



Szerelő csavarhúzó készlet „Allrounder“, Alkatrészek száma: 25



Rendelési adatok

Rendelés száma	667615 25
GTIN	7610733085453
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„**multicraft**“ erős nyél és teleszkópos finomcsavarozó nyél a pengék befogásához. 8 kettős penge, 14 penge és 1 fáziskereső (110 – 250 V VDE 0680/6 szerint) minden szokásos csavarkötéshez.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete, méretpontos hegyek.

Tartalma:

Lapos penge: 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Pengék Phillips-hez: 00; 0; 1; 2 méret

Pozidriv pengék: 0; 1; 2 méret

Hatszög pengék: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Penge Torx®-hoz: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 méret

Fáziskereső 665020 sz.: 2,5 méret

Dörzsár penge 667640 sz.: 1 db

Műanyag nyél 667620 sz.: 1 db

Teleszkópos fogantyú: 1 db

Tartalom:

Felgöngyölhető textil tok.

Figyelem:

Tartalék cserélhető pengéket a 669605 – 669608 és 659921 – 659928 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Tartalom (db)	25
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Penge belső hatlapú csavarokhoz Típus 2	669606 2
6 mm penge6-szög Hatszög 5 mm	659920 5
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 6,5 mm	659928 6,5
6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX10	659922 TX10
Penge Torx® csavarokhoz Típus 2	669607 2
Penge hornyos-Phillips csavarokhoz Típus 1	669605 1
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 5,5 mm	659928 5,5
Penge Pozidriv csavarokhoz Típus 1	669608 1
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 8 mm	659928 8
Penge belső hatlapú csavarokhoz Típus 1	669606 1
6 mm penge6-szög Hatszög 4 mm	659920 4
6 mm pengePozidriv Kereszthorony méret 2	659923 2
6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX15	659922 TX15
6 mm pengePhillips-hez Kereszthorony méret 2	659921 2
Penge Torx® csavarokhoz Típus 1	669607 1
6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX25	659922 TX25
Penge hornyos-Phillips csavarokhoz Típus 2	669605 2
6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX20	659922 TX20
6 mm pengeLapos Vágóél szélesség 4 mm	659928 4

Penge hornyos-Phillips csavarokhoz Típus 3	669605 3
Négyszög ár penge	667640
„multicraft” erős nyél, piros	667620
Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 2,5 mm	665020 2,5