



## Lapos csavarhúzó készlet, 2K-SwissGrip nyéllel, Csavarhúzók száma: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	660041 6
GTIN	7610733249725
Árucikk kategória	63E

### Leírás

#### Kivitel:

**SwissGrip erős nyél** bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves és olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.

„Rainbow” színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához.

#### Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

#### Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

#### Tartalma:

1-1 db 660040 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

**Tartalom:**

Fali tartóval.

**Műszaki leírás**

Működtető hatszög	nem
Csavarhúzók száma	6
Sorozat	SwissGrip
Profil	Lapos csavarhúzó
Ütőfej	nem
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Nyel anyaga	Elasztomer
Felület	Nikkelezett és krómozott
Penge hegye	fekete
Csomagolás	Fali tartó
szikramentes	nem
Forgatható sapka	nem
Végigmenő penge	nem
Termék fajtája	Csavarhúzó

**Tartozék**

Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660040 10
Csavartartó Típus 1	666425 1
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660040 5,5
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660040 6,5
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660040 8

Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b  
3,5 mm

660040 3,5

Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel Pengeszélesség b 4  
mm

660040 4