



## Szabványos lapos csavarhúzó készlet műanyag nyéllel, Csavarhúzók száma: 9



### Rendelési adatok

Rendelés száma	662010 9
GTIN	7610733085835
Árucikk kategória	63E

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. „**Classic**” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

#### Szabvány:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Tartalma:

1-1 db 662000 sz. csavarhúzó: 2x70; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13 méret

#### Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	9
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

### Tartozék

Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	662000 8
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	662000 3,5
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2X70 mm	662000 2X70
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	662000 5,5
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 13 mm	662000 13
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2X50 mm	662000 2X50
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	662000 10
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	662000 2,5
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	662000 4
Csavartartó Típus 1	666425 1
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	662000 6,5