



Mikro elektronikai csavarhúzó készlet szövet tokban ESD, Tartalom (db): 20



Rendelési adatok

Rendelés száma	669930 20
GTIN	4013288169662
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél **forgatható sapkával, gyorsforgató felülettel** hatékony csavarozáshoz és **erőkifejtő zónával. Gyorsváltó befogóval** 4 mm Halfmoon bit pengék (669932 - 669936) ill. 4 mm HIOS bit pengék befogásához. Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas.**

Felhasználás:

Elektronikai alkatrészekeken végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.

Tartalma:

Csavarhúzó nyél: 1 – 1 db 669931 sz.

669932 sz. lapos penge: 1–1 db 1,5; 2; 3 méret

Pengék Phillips-hez, 669933 sz.: 1–1 db 00; 0; 1 méret

669934 sz. hatszög penge: 1–1 db 1,5; 2 méret

Pengék Torx®-hoz 669935 sz.: 1-1 db TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6 méret

Pengék Torx Plus®-hoz 669936 sz.: 1–1 db 1IP; 2IP; 3IP; 4IP méret

Pengék Torx Plus® IPR-hez furattal: 1 db 1IPR méret

Műszaki leírás

Tartalom (db)	20
---------------	----

Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Profil	gömbvégű fej
Profil	Csavarhúzó Microstix® csavarokhoz
Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Forgatható sapka	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profil 1IP	669936 1IP
Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profil 4IP	669936 4IP
Hatszög penge Halfmoon, 4 mm Hatszög 1,5 mm	669934 1,5
Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profil 3IP	669936 3IP
Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx® profil TX5	669935 TX5
Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profil 2IP	669936 2IP
Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx® profil TX6	669935 TX6
Lapos penge Halfmoon, 4 mm Pengeszélesség b 1,5 mm	669932 1,5
Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx® profil TX1	669935 TX1
Csavarhúzó nyél gyorscsérés befogóval 4 mm Halfmoon / HIOS bitekhez,ESD	669931
Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx® profil TX4	669935 TX4
Lapos penge Halfmoon, 4 mm Pengeszélesség b 3 mm	669932 3
Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm Kereszthorony méret 00	669933 00

Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx® profil TX3	669935 TX3
Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm Torx® profil TX2	669935 TX2
Hatszög penge Halfmoon, 4 mm Hatszög 2 mm	669934 2
Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm Kereszthorony méret 1	669933 1
Penge Phillips-hez, Halfmoon, 4 mm Kereszthorony méret 0	669933 0
Lapos penge Halfmoon, 4 mm Pengeszélesség b 2 mm	669932 2