



## electronic locking system-hez G-ELS, Típus: HU12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	960015 HU12
GTIN	4045197911919
Árucikk kategória	91Y

### Leírás

#### Kivitel:

**PIN üzemmód:** Keltse életre a zárat a PIN Admin kártyával ebben az üzemmódban és használja a pin kódját a zár kinyitásához vagy bezárásához. A pin kódhoz az 1 – 4 számok használata lehetséges (pl. 2 3 1 4).

Egy 4 jegyű PIN (256 különböző lehetőség) vagy egy 6 jegyű pin (4096 különböző lehetőség) adható meg.

A zár egy kapacitív érintőmezővel rendelkezik. A jobb láthatóság érdekében az érintőmező a használatkor háttérvilágítással rendelkezik.

Intelligens, biztonságos és gyors hozzáférés a szerszámokhoz a G-ELS segítségével. Ergonomikus és kellemes tapintású a 2K markolatbetétnek köszönhetően. Kristálytiszta, fényesen világító OLED kijelző nagy kontraszttal. Akár 20.000 zárási ciklus lehetséges egy elemmel.

A 2006 után gyártott GARANT műhelyberendezésekbe utólag beszerelhető.

**TAG üzemmód:** Keltse életre a TAG Admin kártyával a zárat ebben az üzemmódban és használja a GARANT tag-eket a zár kinyitásához és bezárásához.

#### Figyelem:

**A G-ELS zár mérete a zármechanika következtében függ a szekrény típusától** (pl. a 960015 sz. GP11 méret a szárnyas ajtónak felel meg). Az Ön műhelyberendezési szaktanácsadója meghatározza az Önnek megfelelő változatokat. Az első rendelésnél egy Admin kártyát is rendelni kell.

Akkumulátoros működtetés csak a Hoffmann Group akkumulátoraival. Az akkumulátorok és az alkatrészek a Hoffmann Group-nál kaphatóak.

Az Admin kártyával már aktivált és ezáltal személyessé tett zárrendszereket nem cserélünk ki.

Magasság: 37 mm

Hossz: 123 mm

Mélység: 33 mm

Elem élettartam: 20.000 csukási ciklussal

kijelzés módja: OLED

## Műszaki leírás

Hossz	123 mm
Magasság	37 mm
Mélység	33 mm
kijelzés módja	OLED

## Tartozék

Admin kártya G-ELS Típus TAG	960013 TAG
Admin kártya G-ELS Típus PIN	960013 PIN
Fedél Típus BATCOV	960019 BATCOV
Fedél Típus PINCOV	960019 PINCOV
Lítium elem Típus BAT	960016 BAT