

Garant**Szerviz szerszámkoffer X-ABS-ből gurítható, tartófülekkel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692706
GTIN	4045197375254
Árucikk kategória	61G

Leírás**Kivitel:**

Az **X-ABS** rendkívül ütés- és törésálló és ezáltal **repüléshez alkalmas**. A felület struktúrája karcálló, **csúszásgátló (gumírozott hatás)** és rendkívül **felületkímélő**. Eloxált kettős alumínium keret beépített billenő zárral és üvegszállal megerősített raszteres zsanérokka a kofferfedél helyzetének rögzítéséhez.

Belső felszereltség varrott zsebekkel:

1 felosztható aljrész szerszámbetéttel

16 tárolózseb fedélként (hasonló, mint a 692717 sz.).

1 szerszámbetét 26 tárolózsebbel az elülső- és hátoldalon (hasonló, mint a 692711).

1 irattartó betét, a fedélben fixen rögzítve.

Felhasználás:

A felületkímélő burkolatanyagának és a csekély önsúly mellett is nagyfokú stabilitásnak köszönhetően optimális koffer ügyfélszolgálati- és szerviztechnikusoknak.

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Belső méret hossz: 460 mm

Belső méret szélesség: 360 mm

Belső méret magasság: 190 mm

Súly: 6,6 kg

Műszaki leírás

Súly	6,6 kg
Belső méret hossz	460 mm
Belső méret magasság	190 mm
Belső méret szélesség	360 mm
Alapanyag	X-ABS
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség	30 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Kofferpánt TSA számozás lakattal (140×5 cm)	692860
Szerszámbebetét 6 textil füllel és szerszámtartóval	692847
Felosztó készlet a teljes aljrészhez (3 keresztirányú felosztó, 12 elválasztó)	692852
Szerszámbebetét 9 textil füllel és szerszámtartóval	692845
Utólagos számozás lakat készlet	692755
Felosztó készlet a 1/2 aljrészhez (2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó)	692850
Védőtakaró	692800
Kivehető doboz készlet a 1/2 aljrészhez (10 doboz 4 méretben)	692855
Betétlemez közepes elválasztóval, 6 kis elválasztóval és fedéllel	692770