

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betétekkel, piros, Ház Ø / alapanyag: 50Amm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 752900 50A |
| GTIN | 4030618300465 |
| Árucikk kategória | 73W |

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház Alumínium házra nem szabad lágy fém betéteket (Ho sz. 754000) szerelni.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|-----------|
| Teljes hossz | 365 mm |
| Súly | 0,72 kg |
| Nyélhossz | 310 mm |
| Betét ütőfelület Ø | 50 mm |
| Ház anyaga | Alumínium |
| Nyél anyaga | Fa |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fejhossz betétekkel | 135 mm |
| Sorozat | SIMPLEX kímélő kalapács |
| Betét anyaga | Műanyag, kemény |
| Gyártó jelölése | SIMPLEX |
| Festék | piros |
| Termék fajtája | Kalapács |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm | 753500 50 |
| SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50G mm | 753310 50G |
| SIMPLEX kímélő kalapács műanyag TPE-soft betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm | 753450 50 |
| SIMPLEX kímélő kalapács műanyag betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm | 753600 50 |
| SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm | 753700 50 |
| SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 50 mm | 753400 50 |
| SIMPLEX kímélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 50A mm | 753310 50A |
| SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betét Kalapácsfej Ø-höz 50 mm | 754000 50 |