

Koken**Kézi ütvecsavarozó készlet lemezkazettában, Készlet tartalma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	673000 5
GTIN	4991644215652
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Masszív markolat belső hatszöggel a cserélhető csavarhúzópengék befogásához. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra. A pengebefogó (5/16 col) levehető, ezáltal dugókulcs fejek 1/2 col meghajtó négyszöggel közvetlenül is használhatóak.

A hozzávaló tartalék pengéket lásd a 675400 – 675470 cikkszámoknál.

Felhasználás:

Ideális szerszám megszorult csavarok kalapácsütéssel történő oldásához ill. csavarok különösen erős meghúzásához.

Tartalma:

Tartó a 676945 sz.-hoz hasonló átalakítóval: 1 db 2/16 méret

Lapos penge: 9; 11 mm

Pengék Phillips-hez: 2; 3 méret

Műszaki leírás

Tartalom (db)	5
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 3	675420 3
Bit Pozidrivhoz, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 2	675420 2
Bit Phillipshez, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 3	675400 3
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX25	675470 TX25
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX40	675470 TX40
Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675440 6
Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675440 5
Bit Phillipshez, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 4	675400 4
Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8Hex-Plus profil Hatszög 8 mm	675440 8
Bit Phillipshez, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 2	675400 2
Lapos bit, 5/16 col C 8 Élszélesség 8 mm	675460 8
Bit Pozidrivhoz, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 1	675420 1
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX55	675470 TX55
Lapos bit, 5/16 col C 8 Élszélesség 10 mm	675460 10
Bit Phillipshez, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 1	675400 1
Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 Torx® profil TX50	675470 TX50
Bit Pozidrivhoz, 5/16 col C 8 Kereszthorony méret 4	675420 4
Lapos bit, 5/16 col C 8 Élszélesség 12 mm	675460 12