



## Bit készlet működtető szerszámmal 32 darabos, Típus: S



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676100 S
GTIN	4013288038661
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

#### Felhasználás:

Speciális profilok biztonsági csavarkötésekhez.

#### Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz csappal: 1-1 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 675350 sz. 1-1 db TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső négyszöghöz: 1-1 db 0; 1; 2; 3 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-hez: 675370 sz. 1-1 db 1; 2; 3 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TORQ-SET®-hez: 675360 sz. 1-1 db 6; 8; 10; 1/4 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, szorítóhoz: 675395 sz. 1-1 db 4; 6; 8; 10 méret

Csavarhúzó markolat: 1 db 676410 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

### Műszaki leírás

Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Profil	Befogó betét
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Torq csavarhúzó készlet
Profil	Tri-Wing csavarhúzó
Profil	4-szög rátűzőkulcs
Gyártó jelölése	KK 71 Security
Tartalom (db)	32
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge	nem
Termék fajtája	Bit szerszám

## Tartozék

TORQ-SET® Mplus bit, 1/4 coll C 6,3 TORQ-SET® profil 10	675360 10
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX10	675350 TX10
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX20	675350 TX20
TORQ-SET® Mplus bit, 1/4 coll C 6,3 TORQ-SET® profil 1/4	675360 1/4
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX30	675350 TX30
TORQ-SET® Mplus bit, 1/4 coll C 6,3 TORQ-SET® profil 8	675360 8
Kétkörmös bit, 1/4 col C 6,3 Típus 8	675395 8
TRI-WING® bit, 1/4 col C 6,3 TRI-WING®-Profil 3	675370 3
TRI-WING® bit, 1/4 col C 6,3 TRI-WING®-Profil 2	675370 2
Kétkörmös bit, 1/4 col C 6,3 Típus 4	675395 4
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX40	675350 TX40
Kétkörmös bit, 1/4 col C 6,3 Típus 6	675395 6
Kétkörmös bit, 1/4 col C 6,3 Típus 10	675395 10
TORQ-SET® Mplus bit, 1/4 coll C 6,3 TORQ-SET® profil 6	675360 6

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX25	675350 TX25
TRI-WING® bit, 1/4 col C 6,3 TRI-WING®-Profil 1	675370 1
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX15	675350 TX15
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K