



Fa csigafúró bit készlet, összezsukható tokban, 15 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	676317
GTIN	9002696324652
Árucikk kategória	66B

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Tartalma:

Fa csigafúró bitek: 676315 sz. 1-1 db 3; 4; 5; 6; 8 méret

Bitek Pozidrivhoz: 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek belső Torx®-hoz: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Gyorsváltó csatlakozócsár: 1 db hasonló a 675020 sz. 6,3K mérethez (mágnessel)

Műszaki leírás

Fúrók száma	5
Tartalom (db)	15
Profil	Pozidriv csavarhúzó

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Csigafúró bit

Tartozék

Fa csigafúró bit Fúró Ø 8 mm	676315 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675295 TX20
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Fa csigafúró bit Fúró Ø 10 mm	676315 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675295 TX25
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX30	675295 TX30
Fa csigafúró bit Fúró Ø 4 mm	676315 4
Fa csigafúró bit Fúró Ø 3 mm	676315 3
Fa csigafúró bit Fúró Ø 6 mm	676315 6
PrecisionBit Pozidrivhez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675285 3/25
Fa csigafúró bit Fúró Ø 5 mm	676315 5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10	675295 TX10
PrecisionBit Pozidrivhez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675285 1/25
PrecisionBit Pozidrivhez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX40	675295 TX40
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675295 TX15