



Bit készlet 61 darabos, Típus: M



Rendelési adatok

Rendelés száma	675900 M
GTIN	4013288102058
Árucikk kategória	63H

Leírás

Tartalma:

Bit pengék, C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 gyorscsatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 3 db 1/25 méret; 6 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675320 sz. 3 db 1/25 méret; 6 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675240 sz. 1-1 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz, gömbvégű fejjel: 675270 sz. 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 675350 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-hez: 675370 sz. 1-1 db 2; 3; 4; 5 méret

Gyorscsatlakozó szár: 1 db

Műszaki leírás

Bit hatszög szár	C 6,3
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Tri-Wing csavarhúzó
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Tartalom (db)	61
Termék fajtája	Bit számszám

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX30	675350 TX30
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX15	675350 TX15
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 2 mm	675240 2
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675200 3/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 2,5 mm	675240 2,5
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675320 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX27	675350 TX27
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX10	675350 TX10
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3gömbvégű fejjel Hatszög 4 mm	675270 4
TRI-WING® bit, 1/4 col C 6,3 TRI-WING®-Profil 2	675370 2
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3gömbvégű fejjel Hatszög 5 mm	675270 5
TRI-WING® bit, 1/4 col C 6,3 TRI-WING®-Profil 3	675370 3

Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3gömbvégű fejjel Hatszög 2,5 mm	675270 2,5
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3gömbvégű fejjel Hatszög 6 mm	675270 6
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX20	675350 TX20
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3gömbvégű fejjel Hatszög 3 mm	675270 3
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675240 3
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675200 2/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX25	675350 TX25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX40	675350 TX40
TRI-WING® bit, 1/4 col C 6,3 TRI-WING®-Profil 4	675370 4
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675200 1/25