



Bit készlet működtető szerszámmal és dugókulcs fejekkel 26 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	676130
GTIN	4013288155313
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Phillipshez: 1–1 db 674200 sz. 1; 2; 3 méret

Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 1; 2 méret

Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 674240 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Torx®-hoz: 1-1 db 674245 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 méret

Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 674260 sz. 5,5 méret

Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 1-1 db 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm méret

Adapter: 1 db 1/4 col belső négyszög – 1/4 col belső bit befogó

„Zyklop Speed” finomfogazású racsni 1/4 col: 1 db 632390 sz. billenthető racsnifejjel

Toldószár 1/4 col: 1 db 150 mm gyorsan forgatható hüvellyel

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög rátűzőkulcs

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt Zyklop
Tartalom (db)	26
Működtető szerszám	Finomfogazású racsnik Zyklop Speed 1/4 col
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30	674245 TX30
Bit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674245 TX10
Bit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674245 TX20
„Zyklop Speed” irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, billenőfejjel és kioldóval	632390
Lapos bit, 1/4 col E 6,3 Pengeszélesség / teljes hossz 5,5 mm	674260 5,5
Bit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	674240 4
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3 mm	674200 3
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1 mm	674220 1
Bit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	674240 3
Bit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	674240 5
Bit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	674240 6
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2 mm	674200 2
Bit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674245 TX25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2 mm	674220 2
Bit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674245 TX15

Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes
hossz 1 mm

674200 1