



## Lézeres távolságmérő készülékek DISTO™, Típus: X4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465550 X4
GTIN	7640110697870
Árucikk kategória	47C

### Leírás

#### Kivitel:

Ütésálló műanyag ház egyszerűen kezelhető szimbólumos billentyűzettel. Kiváló minőségű **Leica üvegoptika** különösen hőálló és stabil **magnézium házban**. Megvilágított és forgó színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében. Power Range Technologie™ **max. 150 m mérésekhez céltábla nélkül**. 2. lézercategória ISO 16331-1 szerint bevizsgálva. Az **integrált 360°-os lejtésérzékelő** a ház felfektetésével közvetlenül megmutatja egy tárgy ferde helyzetét és lehetővé teszi a közvetett magasságmérést. Multifunkcionális záróelem sarkokból történő méréshez. Fröccsenő víz ellen védett és porzáró az ellenálló gumitömítésnek köszönhetően. A robusztus első gumi védi az optikát és egy kisebb leesést is csillapít.

**Digitális célkeresővel (4-szeres zoom)** nagy távolságokban, vagy napsütés mellett végzett mérésekhez.

#### Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Védőtok és kézi akasztófül. 2 x elem 081561 sz. LR6 méret.

#### Figyelem:

Bluetooth® Smart adatátvitel okostelefonra is a Leica „DISTO™ Plan” applikációval (Android 4.3-as verziótól, Apple az iPhone 4s verziótól). Vázlatok egyszerű készítése.

## Műszaki leírás

Hatótávolság	150 m
IP védettségi osztály	IP 65
Mérési pontosság	± 1,0 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR6
Összeadás/kivonás	igen
Interfész	Bluetooth kapcsolat
A tartalmazott elemek száma	2
Utolsó mérések behívása	igen
Állványmenet	1/4 UNC coll
Dőlésérzékelő	360 fok
Felület- / térfogatszámítás	igen
Áramellátás	081561 LR6
Multifunkcionális záróelem	igen
Hossz	132 mm
Súly	184 g
Magasság	29 mm
Digitális célkereső zoom-mal	4-szeres
Szélesség	56 mm
Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Minimum / maximum mérés	igen
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint	2
Termék fajtája	Távolságmérő készülék

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6

081561 LR6